


生産現場の見える化プロジェクト

メタルマスク METALMASK

クリーム半田ペーストの種類や
基板銅箔パッドに対する開口値
に応じて最良なメタルマスク仕様を
提共致します



レーザーメタルマスク LAZER METALMASK

- ・ ピッチ精度・開口精度に優れる
- ・ 開口が均一に仕上がり
- ・ 半田ペーストの抜け性が良好

材質	SUS304-3/4 (300Hv)
開口精度	±15μm
板厚精度	板厚 ±5%
有効サイズ	800 × 600 mm
有効板厚	0.03 ~ 0.3 mm
納期	受注後 1~3日目発送

電解研磨

開口断面の平滑性向上




撥水コート

印刷にじみの低減




ハーフ処理

はんだ量の部分調整




COB処理

凹凸部へのはんだ印刷




ER処理

抜け性・にじみ低減



フレームレス

省スペース・低コスト



**MATSUYAMA
ONKYO KOGEI**

<https://www.matsuyamaonkyo.co.jp>

松山音響工業株式会社

322-0048 栃木県鹿沼市村井町226

TEL 0289-60-7833 FAX 0289-60-7838

matsuoneg@matsuyamaonkyo.co.jp